



TRONCATRICE

QCUT 250 M

Qcut 250 M è una troncatrice di precisione manuale ad umido. Questa compatta sezionatrice da banco è caratterizzata dalla semplice e comoda apertura dello sportello e dal facile accesso all'intera camera di taglio. Lo sportello di apertura è dotato di una finestra tondeggiante che offre un'ampia visuale durante il funzionamento dello strumento.

Il sistema di raffreddamento del disco di taglio è integrato direttamente nella calotta protettiva del disco. L'ampio tavolo di taglio in acciaio è dotato di piastre di usura sostituibili. Scanalature trasversali permettono l'alloggiamento ottimale dei vari sistemi di serraggio (ad es. la morsa Vice 80).

VANTAGGI PRODOTTO

- | Movimento longitudinale (Asse X) manuale
- | Ampia camera di taglio
- | Apribile su entrambi i lati per campioni di considerevole lunghezza
- | Ampio piano con piastre ad usura intercambiabili
- | Coperta completamente l'intera larghezza per un'ottima accessibilità
- | Funzionamento semplice
- | Ampia gamma di sistemi di serraggio disponibili
- | Standard di sicurezza attuali con sistema di interblocco porte
- | Strutture in solido alluminio, verniciato a polvere

CARATTERISTICHE

FINE DYNAMIC CUT-OFF

The manual cutting movement of the Y-axis is executed precisely and jerk-free via lever. Length and angle of the lever are adjustable. Further, the cutting depth can easily be adjusted by using a limiter.

ILLUMINATION

Through the large rounded window, the cutting chamber is comfortably visible. For direct lighting, the Qcut 250 M can be equipped with a flexible LED light.

SAFETY

The integrated standstill monitoring allows opening only when the cutting wheel is not rotating.


TAGLIO PERFETTO - MATERIALI DI CONSUMO DI QPREP

Il taglio è più affidabile, sicuro ed efficiente quando viene eseguito con gli ingredienti giusti: conoscenza, cura e la giusta scelta di consumabili e strumenti.




VELOCI, POTENTI E FLESSIBILI - DISPOSITIVI DI SERRAGGIO DI QTOOLS

I nostri innovativi dispositivi di serraggio servono a bloccare i pezzi in modo sicuro e preciso per garantire processi di taglio e sezionamento precisi. Esiste un'ampia gamma di dispositivi di serraggio sviluppati per specifiche applicazioni e dimensioni.



TRONCATRICE QCUT 250 M

DATI TECNICI



Mola da taglio	fino a $\varnothing$ 250 mm/10"
Capacità di taglio max.	$\varnothing$ 55 mm / $\varnothing$ 90 mm (fino a 25 mm di lunghezza)
Dimensione flangia ruota	$\varnothing$ 32 mm
Asse-Y (movimento verticale)	145 mm
Piano di taglio WxD	350 x 288 mm inossidabile
Slot T	12 mm
Alimentazione	4.5 kVA
Potenza Motore (principale)	3 kW S6 40%
W x H x D	810 x 735 x 650 mm
Peso	~ 75 kg

www.qatm.com/qcut-250-m

ARTICOLI

DOTAZIONI DI BASE

STRUMENTAZIONE (SOBO RICHIESTI TUTTI GLI ARTICOLI)

M1880000  Qcut 250 M (Brillant 200) Strumento di base

ALIMENTAZIONE (RICHIESTO 1 ARTICOLO)

A1880000 Alimentazione per Qcut 250 M da 400V/50Hz (3Ph/N/PE)

A1880001 Alimentazione per Qcut 250 M da 480V/60Hz (3/PE)

A1880002 Alimentazione per Qcut 250 M da 220V/60Hz (3/PE)

SISTEMA DI RICIRCOLO (RICHIESTO 1 ARTICOLO)

A5800484  Sistema di raffreddamento a ricircolo da 45L 400V/50Hz (3Ph/PE) mobile, con meccanismo di inserimento

A5800485  Sistema di raffreddamento a ricircolo da 45L 480V/60Hz (3Ph/PE) mobile, con meccanismo di inserimento

A5800486  Sistema di raffreddamento a ricircolo da 45L 220V/60Hz (3Ph/PE) mobile, con meccanismo di inserimento

A5800487  Sistema di raffreddamento a ricircolo da 45L 400V/50Hz (3Ph/PE) mobile, senza ruote pieghevoli

A5800488  Sistema di raffreddamento a ricircolo da 45L 480V/60Hz (3Ph/PE) mobile, senza ruote pieghevoli

A5800489  Sistema di raffreddamento a ricircolo da 45L 220V/60Hz (3Ph/PE) mobile, senza ruote pieghevoli

OPZIONI (DA ORDINARE CON LO STRUMENTO)

Z1820009  Separatore centrifugo (montato sullo strumento) 400V/50Hz/3 Ph

Z1820012  Separatore centrifugo (montato sullo strumento) 480V/60Hz/3 Ph

Z1820011



Separatore centrifugo (montato sullo strumento) 220V/60Hz/3 Ph

PRECISION CLAMPING DEVICES

Z1870035	Supporto campione L standard Ø 40 mm aperto
Z1870037	Supporto campione L standard Ø 40 mm chiuso
Z1870039	Supporto campione L Flex Ø 40 mm
Z1870043	Supporto campione Morsa di serraggio parallela L aperta
Z1870041	Supporto campione Morsa di serraggio parallela M chiusa
Z1870045	Portacampioni a forma di goccia L Ø 40 mm
Z1870047	Morsa di serraggio universale Vice L
Z1870049	Morsa di serraggio a matrice Vice L
Z1870054	Mini Morsa Vice L
Z1870056	Doppia morsa parallela Vice L
Z1870058	Adattatore con giuntura sferica L
Z1870063	Anello di riduzione da Ø 30 mm
Z1870071	Anello di riduzione Ø 40 mm
Z1870067	Anello di riduzione da 1"
Z1870066	Anello di riduzione da 1 1/4"
Z1870065	Anello di riduzione da 1 1/2"
Z1870069	Mandrino manuale da Ø 44 mm
Z1870070	Mandrino manuale Ø 56 mm

MORSE PER IL SERRAGGIO A VUOTO

Z1870028	Supporto porta campione con fissaggio in vuoto
O1870288	Supporto per il vuoto (piastra sacrificale)
Z1304600	Pompa per vuoto 230V/50Hz per portacampioni sotto vuoto
Z1304634	Pompa per vuoto 110V/60Hz per portacampioni sotto vuoto

QTOOL 60

Z2235200	Qtool 60
----------	----------

02235202	Ganascia di serraggio 32 mm - per Qtool 60
Z2235201	Ganasce di serraggio 60 mm - per Qtool 60
02235212	Ganascia di serraggio 32 mm smussata - per Qtool 60
02235213	Ganascia di serraggio 32 mm a prisma trasversale - per Qtool 60
Z2235202	Ganasce di serraggio 60 mm con intaglio - per Qtool 60
Z2235203	Ganasce di serraggio 60 mm a prisma scanalato - per Qtool 60

QTOOL 80	
Z2231203	Qtool 80 - 100mm
02231243	Ganascia di serraggio 40 mm
Z2231215	Ganasce di serraggio 70 mm
02231245	Ganascia di serraggio 40 mm smussata
02231246	Ganascia di serraggio 40 mm prisma trasversale
Z2231216	Ganasce di serraggio 70 mm con intaglio
Z2231217	Ganasce di serraggio 70 mm prisma scanalato

QTOOL 80 VARIO	
Z2231200	Qtool 80 Vario - 100 mm
Z2231210	Arresto del pezzo
02231200	Ganascia di serraggio, 40 mm - per Qtool 80 Vario
Z2231211	Ganasce di serraggio, 70 mm
02231213	Ganascia a prisma, 40 mm
02231229	Ganascia smussata, 40 mm
02231230	Ganascia a prisma incrociato, 40 mm
Z2231212	Ganasce per barre tonde, 70 mm con scanalatura
Z2231213	Ganasce a prisma, 70 mm con scanalatura
Z2231214	Ganasce di serraggio, 70 mm con intaglio

ACCESSORIES FOR EASY-CLAMPING PLATES

Z2236032	Adattamento orizzontale Easy
Z2236033	Adattamento verticale Easy

Z2236034	Adattamento Easy Qtool 40 - 60
Z2236038	Piastra rotante multitorre
Z2236039	Multitorre
Z2236040	Unità girevole Qtool 40 - 60
Z2236036	Piastra Easy e multifunzionale

CLAMPING ACCESSORIES FOR ROTATING, SWIVELING AND SPECIAL APPLICATIONS

Z2236041	Unità girevole Qtool 60 - 80
Z1304643	Chiusura a vite con piastra di serraggio Easy-clamp M
Z1304636	Morsa a espansione
Z2236009	Morsa verticale singola
Z2236010	Morsa verticale doppio
Z2234010	Clamping system X-Clamp 3858

MORSE A CROCE

Z1340010	Morsa a croce Vice 50 - 100
----------	-----------------------------



MORSE E ACCESSORI UNIVERSALI

01350022	Prisma 120°
01350023	Prism slim
01350024	Prism 90°
01350025	Prism 90° high
Z1350008	Morsa Universal Vice Piccolo 54
Z1350010	Valigetta set Universal Vice Piccolo 54
Z1350012	Morsa Universal vice Piccolo 100



Z1350002		Morsa universale Vice Mono 61
Z1350004		Valigetta per morsa universale vice Mono 61
Z1350011		Morsa Universal Vice Mono 132
Z1350005		Morsa universale Duo
Z1350006		Set morsa a catena
92005796		Ganascia a V longitudinale
92005797		Ganascia traversa
92005799		Ponte longitudinale
92005800		Ponte trasverso
92005798		Ganascia di serraggio standard
Z1350007		Adattatore altezza 60mm Piccolo
Z1350003		Adattatore altezza 74mm Mono
95003172		Estensione del braccio di serraggio Piccolo 54 e Mono 61
Z1304591		Vite di fissaggio M6 x 25
95003169		Vite di fissaggio Piccolo M8 x 25
95003170		Vite di fissaggio Piccolo M10 x 25
95003168		Vite di fissaggio Mono M10 x 32
91001157		Dado T-slot - acciaio inossidabile M6 x 8
91001161		Dado T-slot - acciaio inossidabile M8 x 10
91001159		Dado T-slot - acciaio inossidabile M8 x 12
91001158		Dado T-slot - acciaio inossidabile M10 x 12